

**HOLEX®****SCMT 120408 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Razred artikla	22D

**Opis**

SCMT 120408 10-delna garnitura HBX020 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPodajanje  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Posnetje roba rezalnih robov	...
Podajanje $f$	0,08 - 0,36 mm/v

Zvrst	HBX020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna