

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260918 12/11  |
| GTIN                  | 4045197653376 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$       | 15 mm                        |
| ISO-oznaka držala                       | E12M STFCR/L11               |
| Srednji premik $L_3$                    | 8 mm                         |
| Dolžina glave $L_1$                     | 20 mm                        |
| Velikost ploščice                       | 11 mm                        |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7                     |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | TC.. 1102..                  |
| Celotna dolžina $L$                     | 150 mm                       |
| Višina vpenjanja $L_2$                  | 11,5 mm                      |
| Nastavitveni kot $\kappa$               | 90 stopinj                   |
| Ø držala $D_s$                          | 12 mm                        |
| Standard                                | Tovarniški standard          |
| Vrsta uporabe                           | desno                        |
| Globina notranjega struženja do         | 8xD                          |
| Rezalni material                        | HM                           |
| z notranjim hlajenjem                   | da                           |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500