



Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260930 12/11
GTIN	
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Srednji premik L_3	7,2 mm
ISO-oznaka držala	A12M STLCL/L11
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5xD
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4

269022 4

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8