



## Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260931 16/11
GTIN	4960664541829
Razred artikla	25U

### Opis

#### Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala  $D_s$ : 16 mm

ISO-oznaka držala: A16Q STLCR/L11

Nastavitveni kot  $\kappa$ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 18 mm

Srednji premik  $L_3$ : 9,2 mm

### Tehnični opis

Srednji premik $L_3$	9,2 mm
ISO-oznaka držala	A16Q STLCR/L11
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	18 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	269407
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4