

Garant
Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: AS1625

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540709 AS1625
GTIN	4045197679802
Razred artikla	51D

Opis
Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika AS, valj (ZYAS), s čelnim ozobljem.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj s čelnim ozobljenjem

Ø glave: 16 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	65 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Oblika	AS1625
Ø glave	16 mm
Kratica ozobja	Z9
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		