

**TCMT 110204 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261020 HBX020 |
| GTIN | 4045197671226 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

TCMT 110204 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,06 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 300 m/min |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje f | 0,06 - 0,3 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov | PM |
| Globina reza a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Zvrst | HBX020 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Serijska | Držalo za zunanje struženje |
| Serijska | Rezalna glava |
| Serijska | Nož za notranje struženje |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | nevtralna |