

**HOLEX****Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 263 (ISO 11), P20/K25, 4-kotno držalo: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297135 25
GTIN	4045197521392
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

**Karbidna trdina** – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm<sup>2</sup> in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z bor karbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

Širina rezila	8 mm
za izvrtine od Ø	60 mm
maksimalna globina zareze t <sub>maks</sub>	20 mm
4-kotno držalo	25 mm
Celotna dolžina	250 mm
Rezalni material	P20/K25

Vrsta izdelka

Stružni nož