

**Garant****Nož za zarezovanje, notranji, levi, L1 = 15 mm, Ø Dmin/W: 6,2/1,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270322 6,2/1,5
GTIN	4045197466976
Razred artikla	211

## Opis

### Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

## Tehnični opis

Ø držala d	6 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	1,8 mm
Središčna razdalja konic $L_3$	3 mm
Minimalni Ø $D_{min}$	6,2 mm
Prevesna dolžina $L_1$	15 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_1 = 15$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P

## Podatkovni list

Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		