



## Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Razred artikla	25U

### Opis

#### Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala  $D_s$ : 16 mm

ISO-oznaka držala: A16Q SVUBR/L11

Mesto rezanja / zarezovanja: 16 mm

Nastavitveni kot  $\kappa$ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1103..

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 20 mm

### Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	16 mm
Srednji premik $L_3$	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
ISO-oznaka držala	A16Q SVUBR/L11
Vijak za obračalno ploščico	269022 6
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	65 mm
Celotna dolžina $L$	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	269409
Vpenjalni vijak Tip 6	269022 6