

**Mini rezkarji VHM, neprevlečeni, Ø e8 DC: 2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202266 2,5
GTIN	4045197864710
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Držalo podobno **DIN 6535 HB**.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	4 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,01 mm
Ø rezila D_c	2,5 mm
Držalo	HB s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	45 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,011 mm
Ø držala D_s	6 mm
Oblika držala	HB
Kot spirale	45 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		