



Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261120 20/11
GTIN	4960664585571
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 20 mm

ISO-oznaka držala: A20R SVUBR/L11

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

Nastavitveni kot κ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1103..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 25 mm

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Srednji premik L_3	18 mm
Velikost ploščice	11 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 6
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Prevesna dolžina L_1	80 mm
ISO-oznaka držala	A20R SVUBR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
\varnothing držala D_s	20 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak	269409
Vpenjalni vijak Tip 6	269022 6