

**TCMT 16T308 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T308 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,06 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Podajanje f	0,06 - 0,3 mm/v
Zvrst	HBX020

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna