

**TCMT 16T308 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T308 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,06 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Podajanje f	0,06 - 0,3 mm/v
Zvrst	HBX130

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna