

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 16/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273830 16/4
GTIN	4045197515988
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Od širine zarez 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zarez) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Širina zarez $w$	4 mm
Dolžina glave $L_1$	37,5 mm
Funkcijska širina $L_4$	16 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Globina zarez $t_{\text{maks}}$	20 mm
Celotna dolžina $L$	84,5 mm
Serijska	Eco
Širina držala $b$	16 mm
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600