

**VBMT 110304, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje