

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
ISO-oznaka držala	A20R SVQBR/L11
Srednji premik L_3	13 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L_1	20,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500