


Garant**Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1255 6,8
GTIN	4067263106562
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. **Robustna zasnova orodja** in **konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob** za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. **Posebna geometrija prostora za odrezke** in **polirani prostori za odrezke** za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. **Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN** za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov. **Kot številka: 123020.**

Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1258.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	76 mm
Celotna dolžina L	114 mm
Število rezil Z	2

Podatkovni list

Ø držala D _s	8 mm
Nazivni Ø D _c	6,8 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	65,8 mm
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,15 mm/v
Vsebina	5"
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	8×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	oranžen
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	115 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M

Podatkovni list

Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
GG(G)	primerno	95 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG1255 6,8