


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 1,8 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 1,8
GTIN	4045197865519
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 30 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HA s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 3 mm
 Celotna dolžina L: 38 mm
 Ø držala D_s : 3 mm
 Oblika držala: HA
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

Tehnični opis

Oblika držala	HA
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,005 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Dolžina rezil L_c	3 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	38 mm
Ø rezila D_c	1,8 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Ø držala D _s	3 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število zob Z	3
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar