

**Rezalna plošča Basic* EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 230mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563650 230
GTIN	9009012018424
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Univerzalne rezalne plošče za občasno rezanje profilov, cevi ipd.

Specifikacija:

A46BF.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Debelina plošče	1,9 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna
Specifikacija	A46BF
Ø plošče	230 mm
za debeline materiala	5,7 - 9,5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica, par Ø prirobnice 76 mm	563990 76
--	-----------