


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202276 16
GTIN	4045197865663
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 22 mm

Celotna dolžina L: 82 mm

Ø držala D_s : 16 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,4 mm

Tehnični opis

Ø držala D_s	16 mm
Dolžina rezil L_c	22 mm
Celotna dolžina L	82 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,13 mm
Oblika držala	HB
Toleranca nazivnega Ø	e8

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
\varnothing rezila D_c	16 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	3
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Brušenje držala za nakrčevalno vpenjalno glavo z varnostno funkcijo \varnothing držala orodja 16 mm	SZ2025 16
---	-----------