

Garant**VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2866 110302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	261364 HB7035-2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2866 110302