

Garant**DNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 110404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2430 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250752 HB7035-2
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 mm/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2430 110404
