

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: C0616****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540709 C0616 |
| GTIN | 4045197522450 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika C, okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 16 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Oblika | C0616 |
| Ø glave | 6 mm |
| Opis oblike | Okrogli valj |
| Kratica ozobja | Z9 |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) |
| Celotna dolžina | 50 mm |

| | |
|------------------|-------------|
| Ø držala | 6 mm |
| Dolžina glave | 16 mm |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |