



Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3928 060408
GTIN	4067263093657
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Vsebina	252093 HBT020
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3928 060408