



Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3928 080404
GTIN	4067263093671
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	252094 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3928 080404
