

**Garant****VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,  
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2875 160408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vsebina                                 | 261459 HB7035-2 |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm      |
| Podajanje $f$                           | 0,08 - 0,3 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VCMT 160408     |
| število kosov                           | 50              |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 2,5 mm          |
| Toleranca                               | M               |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 290 mm/min |

## Podatkovni list

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Globina reza $a_{p\min}$ | 0,55 mm                                 |
| Glavna uporaba           | P                                       |
| Zvrst                    | HB7035-2                                |
| Rezalni pogoji           | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov         | SM                                      |
| Vrsta izdelka            | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2875 160408