

**Garant****VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,  
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3562 110304 |
| GTIN                  | 4067263097006 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Toleranca                           | M               |
| Globina reza $a_{p\min}$            | 0,25 mm         |
| število kosov                       | 50              |
| Vsebina                             | 261224 HB7130-2 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava   |
| Rezalni material                    | HM              |
| Glavna uporaba                      | M               |
| Globina reza $a_p$                  | 0,5 - 2,5 mm    |
| Radij rezila                        | 0,4 mm          |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2               |
| Globina reza $a_{p\max}$            | 1,75 mm         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | VBMT 110304     |
| Podajanje f                         | 0,1 - 0,4 mm/v  |

## Podatkovni list

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 240 mm/min                         |
| Zvrst                                   | HB7130-2                                |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                        | VM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3562 110304