

Garant**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	50
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM

Podatkovni list

Vsebina	261234 HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3563 160408