


DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Velikost: 11T304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3937 11T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260378 HBT020
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50

Podatkovni list

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3937 11T304