



DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020, Velikost: 11T308



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3939 11T308
GTIN	4067263095569
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Radij rezila	0,8 mm
Vsebina	260508 HBT020
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3939 11T308