

**VBMT 160404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160404 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 450 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje