

**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3955 110304
GTIN	4067263096047
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Prevleka	TiCN
Vsebina	261472 HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3955 110304