

Garant**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7035-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2415 160612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 290 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Globina reza $a_{p\min}$	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Vsebina	250336 HB7035-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\max}$	5,5 mm
Radij rezila	1,2 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2415 160612
