

Garant**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7120-1,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3573 110304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261454 HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3573 110304