

Garant**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 060202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3507 060202
GTIN	4067263096092
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Vsebina	260140 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3507 060202