

Garant**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7020-2,
Velikost: 11T302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2820 11T302
GTIN	4067263095439
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260458 HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2820 11T302