

**Garant****CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,  
Velikost: 060202****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3512 060202 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2               |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 200 mm/min |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 4 mm      |
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$        | 2 mm            |
| število kosov                           | 50              |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Globina reza $a_{p\text{ min}}$         | 0,15 mm         |
| Vsebina                                 | 260140 HB7140-2 |
| Glavna uporaba                          | M               |
| Radij rezila                            | 0,2 mm          |

## Podatkovni list

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Prevleka                      | prevlečeni                                 |
| Toleranca                     | M                                          |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202                                |
| Zvrst                         | HB7140-2                                   |
| Rezalni pogoji                | močno prekinjen                            |
| Lomilec odrezkov              | VM                                         |
| Vrsta izdelka                 | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 060202