

Garant

**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 09T308**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3512 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T308
število kosov	50
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260152 HB7140-2
Prevleka	prevlečeni

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3512 09T308