



Varčno pakiranje DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2626 070204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260376 HBT130
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2626 070204