

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7010-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2827 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Vsebina	260742 HB7010-2
Globina reza $a_{p\max}$	3,25 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2827 09T304