

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7010-2, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Vsebina	260750 HB7010-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2827 120408