

**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202296 16
GTIN	4045197866523
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	92 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D _c	16 mm
Dolžina rezil L _c	32 mm
Oblika držala	HB
Ø držala D _s	16 mm
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,13 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	160 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	primerno	75 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		