



DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130, Velikost: 11T302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2669 11T302
GTIN	4067263096566
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Vsebina	260503 HBT130
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
število kosov	50

Podatkovni list

Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2669 11T302