

Garant**DCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 070202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3814 070202
GTIN	4067263097853
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vsebina	260449 HU7310
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Prevleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

število kosov	30
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3814 070202