

Garant

TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 110202



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2842 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vsebina	260950 HB7010-2
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
število kosov	50
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2842 110202