

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 110208****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2843 110208
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260954 HB7020-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
število kosov	50
Radij rezila	0,8 mm

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2843 110208