


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 14 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202298 14
GTIN	4045197866714
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 45 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 18 mm
 Celotna dolžina L: 75 mm
 Ø držala D_s : 14 mm
 Oblika držala: HB
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,3 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	75 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala D_s	14 mm
Dolžina rezil L_c	18 mm

Oblika držala	HB
Število zob Z	3
Ø rezila D _c	14 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,1 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar