

Garant**TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 16T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2847 16T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vsebina	260986 HB7035-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2847 16T304