

Garant**TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7010-2,
Velikost: 110204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2848 110204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	260982 HB7010-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 mm/min
število kosov	50

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2848 110204