

Garant**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3538 09T308
GTIN	4067263096641
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vsebina	260763 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
število kosov	50
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3538 09T308